


# PRODUITS VIVID ACOUSTICS POUR L'ACCUEIL DES MAL ENTENDANTS



Les systèmes de boucle magnétique sont destinés à fonctionner en complément d'appareils d'assistance à l'audition muni de la position « T ». Dans ce cas, le capteur de l'appareil est désactivé, et l'appareil ne reçoit que les sons transmis par la boucle magnétique.

Ce dispositif permet à la personne appareillée de ne capter que la conversation, sans être « pollué » par les bruits environnants.

Une installation comprend un micro ou toute autre source audio (système de conférence, TV, DVD, sonorisation,...) un amplificateur et une boucle constituée d'un simple câble électrique. La boucle crée un champ magnétique qui diffuse le son vers les appareils d'aide auditive en position « T ».

Exemples d'installation: Réception d'hôtels, banque d'accueil, comptoir d'enregistrement, salles de conférence, églises,... Et aussi dans les bus, bateaux mouches pour les visites touristiques.

Amplificateur de boucle magnétique, installations fixes: **Série VA**

La série des amplificateurs VA permet d'équiper des espaces de 80 à 500 m<sup>2</sup>. Ils trouveront leur place dans les salles de réunion, les salles polyvalentes, les salles de conférence,...

Fiables, ces amplificateurs peuvent rester connectés du soir au matin, 7 jours sur 7.

Des LED's de contrôle permettent de s'assurer que l'amplificateur est bien connecté et que le signal est bien transmis vers la boucle.



Amplificateur de boucle magnétique **VA 80**  
Couvre une surface de 80 m<sup>2</sup>  
2 entrées, micro/ligne commutables, Connexion pour boucle magnétique  
Alimentation 220 V  
Dim: 230 x 161 x 70 mm, Poids 2.3 kg , Fixation murale par 4 vis.

Amplificateur de boucle magnétique **VA 135**

Couvre une surface de 135 m<sup>2</sup>  
2 entrées, micro/ligne commutables, 1 entrées ligne 100 V, Connexion pour boucle magnétique  
Alimentation 220 V  
Dim: 272 x 220 x 76 mm, Poids 3 kg , Fixation murale par 4 vis.



Amplificateur de boucle magnétique **VA 500**  
Couvre une surface de 500 m<sup>2</sup>  
5 entrées, micro, 2 entrées ligne Connexion pour boucle magnétique  
Alimentation 220 V  
Dim: 272 x 200 x 100 mm, Poids 3.5 kg ,

## PRODUITS VIVID ACOUSTICS POUR L'ACCUEIL DES MAL ENTENDANTS

### Boucle magnétique portable **Soundshuttle** :



Le **Soundshuttle** est un système portable et autonome permettant l'accueil d'une personne mal entendante.  
Le boîtier intègre l'alimentation sur batterie ou secteur, une boucle magnétique et un micro.  
Ce système est opérationnel dès sa mise en route, sans réglage et permet une conversation naturelle. ( portée 1 m environ)  
Disponible en Bleu, jaune ou noir.  
Possibilité de raccorder un microphone externe et en option une boucle magnétique externe.

### Boucle magnétique à intégrer **Counterloop** :



**Counterloop** est un amplificateur de boucle magnétique conçu pour être intégré dans une banque d'accueil ou une table de réunion. Peut aussi équiper une salle jusqu'à 25 m<sup>2</sup>.

**Counterloop** comprend son alimentation, un micro et sa boucle à intégrer .  
En option on peut y adjoindre un micro col de cygne ou un microphone à Electret.



### Boucle magnétique transportable **Infinity** :



**Infinity** est conçu pour équiper de manière occasionnelle une salle jusqu'à 150 m<sup>2</sup>.

C'est un système compact livré dans un Fly Case. Il comprend d'origine un micro filaire avec 5 m de câble, l'amplificateur de boucle et un enrouleur avec le câble nécessaire pour créer la boucle dans un espace de 150 m<sup>2</sup>.

**Infinity** dispose d'entrées audio permettant de raccorder des micros HF, lecteur CD, sonorisation,....

Sur demande, il est possible d'intégrer un ensemble HF.  
Utilisation en intérieur seulement.

Dim 460 x 350 x 160 mm, poids 6.5 kg